

キノウを超える、ミライへ。

DAIKEN

PARTITION DOOR

极窄边玻璃隔断门

曼妙转场
让美好空间自然呈现

以灵动空间的设计巧思，
打造合理的布局和丰富的空间层次；
采用精致窄边的铝合金边框，
让纤细与美感一拍即合。

DAIKEN极窄边玻璃隔断门，
使用统一的铝合金质感，
与大采光玻璃相得益彰，
细节之处尽显品质。

キノウを超える、ミライへ。

DAIKEN

大建官方公众号

查询更多信息请关注
微信公众号或登录官网
www.dai-kenchi-na.com

● 本目录仅为艺术表现效果，产品请以实物为准。
No. PCM 102261

空间的隔断美学 延伸家居的幸福感

家是幸福的延伸，
一个好的隔断布局，
不仅要懂生活，更要懂居住者。

DAIKEN极窄边玻璃隔断门，
由日本设计团队执笔，
区域划分，隔而不断的设计，
实现家的空间艺术。



厨房空间，灵活变化

门内是人间烟火，门外是三餐四季，有爱生活尽藏于此。

三扇
推拉门
磨砂膜



餐厅空间，享受美食

隔而不断的空间，一家人围坐在餐桌旁聊天说笑，品尝美味佳肴。

三扇
推拉门
织物膜



客餐厅间，合理布局

功能与空间随时切换，和煦午后，沏一壶茶，享受美好时光。


四扇
推拉门
(双向)
镜面膜



衣帽空间，兼收并蓄

合理运用卧室空间，收纳与美学互相融合，呈现精致的生活方式。

四扇
推拉门
(双向)
镜面膜



「多场景适用」



书房空间，互不干扰

独立的阅读空间，营造出静谧的氛围，沉浸式进入办公或学习状态。

四扇
推拉门
细条膜



化妆空间，淡抹浓妆

一个空间，两个区域，每日的灵感搭配，从时尚的化妆间开始。

四扇
推拉门
(双向)
织物膜



卫生空间，自由畅行

透光挡影的磨砂玻璃，保护隐私，
在明亮且温暖的卫生间里，享受快乐的冲浪时光。


两扇
推拉门
磨砂膜



巧思空间，灵动设计

谷仓门的设计，巧用墙后的空间，
享受属于自己的时刻。

单扇
谷仓门
磨砂膜



以见微知著的匠艺 连接不同维度的世界


DAIKEN极窄边玻璃隔断门映射出生活与空间的奇妙关联，
正是对细节的苛求，才能从细微之处，
洋溢着轻盈质感，带给住户曼妙体验。

精致细节，执着追求

贴心的配件设计，让每一个细节都是品质呈现。

① 上吊轨道式样


上滑轮安装于门扇上端两侧，门扇套入门框后，通过调节上滑轮螺丝，即可实现门扇的上下、左右位置调整，从而达到高精度的安装效果。



② 下轨道式样

A 圆形下轨道 (标准)

外露式的圆形下轨道，导向滑轮卡入轨道，使推拉更顺畅安全，并可防止门扇晃动。



B 无下轨道

无下轨道设计，进出无障碍，老幼轮椅等皆可安心通过。地面导向块，防止推拉时门扇晃动，提升安全性。




③ 双向阻尼

门扇安装阻尼器，具有缓冲功能，平缓关闭，降低框扇间的碰撞。



④ 橡胶门档

门扇侧边安装橡胶门档，即使手指无意被夹，可有效缓解疼痛。




⑤ 拉手

U型拉手设计，轻轻一拉，开启方便。



⑥ 窄框设计

门扇纵框可视面宽度仅为22mm，窄边框设计带来开阔的视野感受。




※以上示意图为圆形下轨道


千锤百炼，守护一方天地

高强度的钢化玻璃，搭配防飞溅膜，即使玻璃散裂，也可防止碎渣飞散。

玻璃构造



防飞溅膜种类



多种选择，点亮你的家

可选磨砂、镜面、织物、细条、透明五款玻璃，实现不同装修风格。




磨砂玻璃

柔和的磨砂材质保护隐私的同时带来朦胧美。



镜面玻璃

细链条风格的反光镜面，可搭配多种风格。




织物玻璃

织物风格的花纹错落有序，风格百搭。




细条玻璃

有条不紊的线条纹理，提升空间的艺术氛围。



透明玻璃

透明材质衬托玻璃质感，带来大气通透的视野。



※透明玻璃无防飞溅膜


SG涂层 呈现品质生活

门窗是建筑之眼，更是影响建筑外观及室内风格的重要因素。SG涂层技术严格掌控生产流程及检验标准，确保型材满足各项性能要求；其高级金属质感及饱满色彩表现，在装点城市建筑的同时，全面提升了居住者的生活品质。

铝合金型材表面处理技术 ——SG涂层



SG涂层是在阳极氧化皮膜上再增加一层结合力强、连接点多的保护膜。在湿度、酸度偏高的沿海地区，SG涂层能发挥出良好的耐腐蚀、抗老化性能，延长型材使用寿命，使型材历久弥新。




光泽保持率

模拟紫外线人工老化750h后（相当于模拟自然光照下5年），DAIKEN SG涂层光泽保持率100%。




检测单位：中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心

色彩选择



门型一览

推拉门



谷仓门

